

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 35 mm
- F 1,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,15 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
 Abmessungen 42 mm × 60,2 mm
 Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)
 52 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 60,2 mm
 Gewicht ≤ 150 g

Mechanische Daten

Filtergewinde M 40,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 12 MP
 Brennweite 35 mm
 Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm
 Format 1,1"
 Blende F1,8-16
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,15 m