

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 6 mm
- F 1,4-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 48 mm × 59,9 mm

Max. Aussendurchmesser 48 mm (ohne Rändelschrauben)
50 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 59,9 mm

Mechanische Daten

Gewicht ≤ 149 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 2 MP

Brennweite 6 mm

Format 2/3"

Blende F1,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m