

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 8,5 mm
- F 1,5-C
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,2 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 42 mm × 40 mm

Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)
52 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 40 mm

Gewicht ≤ 120 g

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 0,3 MP

Objektivdaten

Brennweite 8,5 mm

Brennweitenbereich < 12 mm

Format 2/3"

Blende F1,5-C

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 56,5 °

Vertikaler Bildwinkel 43,3 °

Diagonaler Bildwinkel 67,9 °

bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C