

**Auf einen Blick**

- Ricoh Imaging Objektiv
- 16 mm
- F 1,4-22
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,3 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- bauklein (Ø 30,0 mm)
- C-Mount



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Ricoh Imaging

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount  
 Abmessungen 30 mm × 33 mm  
 Max. Aussendurchmesser 30 mm (ohne Rändelschrauben)  
 40 mm (mit Rändelschrauben)  
 Max. Länge (ohne Gewinde) 33 mm  
 Gewicht ≤ 58 g  
 Filtergewinde M 27,0 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 0,3 MP

**Objektivdaten**

Brennweite 16 mm  
 Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm  
 Format 2/3"  
 Blende F1,4-22  
 Blendensteuerung manuell  
 M.O.D. 0,3 m  
 Horizontaler Bildwinkel 30,7 °  
 Vertikaler Bildwinkel 23,2 °  
 Diagonaler Bildwinkel 38,2 °  
 bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C