


**Auf einen Blick**

- Computar Objektiv
- 50 mm
- F 2,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,55 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount


**Technische Daten**
**Allgemeine Daten**

Hersteller Computar

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 39,5 mm × 45,5 mm

 Max. Aussendurchmesser 39,5 mm (ohne Rändelschrauben)  
 49,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 53,95 mm

Gewicht ≤ 107 g

Filtergewinde M 34,0 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 12 MP

**Objektivdaten**

Brennweite 50 mm

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 1,1"

Blende F2,8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,5 m

Horizontaler Bildwinkel 16,2 °

Vertikaler Bildwinkel 11,9 °

Diagonaler Bildwinkel 20 °

bei Bildformat 12 × 8,5 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C