

**Auf einen Blick**

- Ricoh Imaging Objektiv
- 35 mm
- F 1,6-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,35 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Ricoh Imaging

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount  
 Abmessungen 29,5 mm × 35,4 mm  
 Max. Aussendurchmesser 29,5 mm (ohne Rändelschrauben)  
 39,5 mm (mit Rändelschrauben)  
 Max. Länge (ohne Gewinde) 35,4 mm  
 Gewicht ≤ 64 g  
 Filtergewinde M 27,0 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 2 MP

**Objektivdaten**

Brennweite 35 mm  
 Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm  
 Format 2/3"  
 Blende F1,6-16  
 Blendensteuerung manuell  
 M.O.D. 0,45 m  
 Horizontaler Bildwinkel 14,8 °  
 Vertikaler Bildwinkel 11,1 °  
 Diagonaler Bildwinkel 18,4 °  
 bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C