

## Auf einen Blick

- Carl Zeiss Objektiv
- 12 mm
- F 2,0-22
- Format 4/3"
- M.O.D. 0,101 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Carl Zeiss

### Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount  
 Abmessungen 57 mm × 60 mm  
 Max. Aussendurchmesser 57 mm (ohne Rändelschrauben)  
 64 mm (mit Rändelschrauben)  
 Max. Länge (ohne Gewinde) 60 mm  
 Gewicht ≤ 264 g  
 Filtergewinde M 43,0 × 0,75

### Objektivdaten

Objektivauflösung 20 MP  
 Auflösung Pixel 2 µm  
 Brennweite 12 mm  
 Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm  
 Format 4/3"  
 Blende F2,0-22  
 Blendensteuerung manuell  
 M.O.D. 0,101 m

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -22 ... +55 °C