

## MSFS AA03X08

Magnetrotor für lagerlose Drehgeber

Artikelnummer: 11016706

### Auf einen Blick

- Einfache Schraubmontage
- Für 6 mm Wellendurchmesser
- Betriebstemperatur -40...+125 °C



### Technische Daten

#### Technische Daten

Abmessungen	ø16 x 22 mm
Bohrung	ø6 mm
Abtastung	Zentralmagnet
Polanzahl	2

#### Technische Daten

Montageart	Schraubmontage
Betriebstemperatur	-40...+125 °C
Masse ca.	14 g
Werkstoff	Samarium-Kobalt Nabe: Aluminium

### Abmessungen

magnet 11052886

