

产品一览

- 2 mm
- PNP 常闭 (NC)
- M8 接头
- -25 ... 75 °C
- IP68/67 (感应面/传感器)



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

安装方式	半齐平
特殊型号	全金属外壳 (<i><kursiv>DuroProx</kursiv></i>)
额定感应距离 Sn	2 mm
迟滞	2 ... 20 % Sr
输出指示灯	3端点红色LED

电气参数

开关频率	150 Hz
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	20 mA
输出电路	PNP 常闭 (NC)
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 200 mA

电气参数

短路保护	是
反极性保护	是

机械参数

类型	圆柱形 · 光滑版
感应面材质	不锈钢 1.4404 (V4A)
外壳材质	不锈钢 1.4404 (V4A)
静态工作压力	< 20 bar
尺寸	6,5 mm
外壳长度	46 mm
连接方式	M8 接头


环境条件

工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 68/67 (感应面/传感器)

备注

- 更高的抗噪性能 (EMC) (EN 61000-6-2)

尺寸图



接线图

