

FHDK 14P6901/S35A

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung - Standard

Artikelnummer: 11001177

Auf einen Blick

- Hintergrundausblendung
- 40 ... 200 mm
- Rotlicht-Diode gepulst
- PNP
- Teach-in
- Stecker M8 4-Pol
- -25 ... 65 °C
- IP 67



Abbildung ähnlich



Technische Daten

Allgemeine Daten

Funktion	Hintergrundausblendung
Lichtquelle	Rotlicht-Diode gepulst
Tastweite Tw	40 ... 200 mm
Tastbereich Tb (bei Tw max)	20 ... 200 mm
Tastbereich Tb (bei Tw min)	12 ... 40 mm
Anzeige Verschm. / Einst.	Empfangsanzeige blinkend
Empfangsanzeige	LED grün
Ausgangsanzeige	LED gelb
Tastweiteneinstellung	Teach-in
Wellenlänge	660 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung	Ja

Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 0,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	40 mA

Elektrische Daten

Stromaufnahme mittel	35 mA
Spannungsabfall Vd	< 1,8 VDC
Schaltfunktion	Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung	PNP
Ausgangsstrom	< 100 mA
Kurzschlussfest	Ja
Verpolungsfest	Ja

Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	14,8 mm
Höhe / Länge	43 mm
Tiefe	31 mm
Bauform	Quaderförmig
Gehäusematerial	Kunststoff (ASA, MABS)
Frontscheibe	PMMA
Anschlussart	Stecker M8 4-Pol

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 67
Arbeitstemperatur	-25 ... +65 °C

Bemerkungen


- Empfind. einstellbar: via Teach-in-Taste oder externem Teach-in-Eingang

FHDK 14P6901/S35A

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung - Standard

Artikelnummer: 11001177

Masszeichnung



- * Senderachse

Anschlussbild

