

**Auf einen Blick**

- Reflexions-Lichttaster
- Hitzeresistent
- Seitlicher Lichtaustritt
- -25 ... 120 °C



Abbildung ähnlich



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Besondere Eigenschaften	Hitzeresistent Seitlicher Lichtaustritt
Funktion	Reflexions-Lichttaster
Tastweite Tw	1 ... 60 mm
Ansprech- / Abfallzeit	0,1 ... 1 ms
Kopfart (Lichtleiter)	Zylindrisch glatt (radial)
Breite / Durchmesser (Kopf)	9,8 mm
Höhe / Länge (Kopf)	16 mm

**Allgemeine Daten**

Material (Kopf)	Aluminium
Biegeradius	15 mm (stat.) 30 mm (dynam.)
Durchmesser Aussenmantel	5 mm
Material Aussenmantel	Messing verchromt
Querschnitt Faser	1 mm <sup>2</sup>
Material (Lichtleiter)	Glas
Länge (Lichtleiter)	500 mm
Arbeitstemperatur	-25 ... +120 °C

**Masszeichnung**

