

产品一览

- 漫反射式传感器
- 耐热
- 侧视图
- -25 ... 120 °C



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

特殊特性	耐高温 侧视图
类型	漫反射式传感器
Sensing distance Tw	1 ... 25 mm
Response time / release time	0,1 ... 1 ms
感应头类型 (光纤)	圆柱形 · 光滑版 (径向)
宽度 / 直径 (感应头)	8,8 mm
高度 / 长度 (感应头)	16 mm

基本参数

感应头材质	铝
弯曲半径	12 mm (静态) 24 mm (动态)
电缆护套直径	4 mm
电缆护套材质	黄铜镀铬
光纤截面积	0,5 mm ²
光纤材质	玻璃
长度 (光纤)	500 mm
工作温度	-25 ... +120 °C

尺寸图

