

**Auf einen Blick**

- Reflexions-Lichttaster
- Seitlicher Lichtaustritt
- -30 ... 70 °C



Abbildung ähnlich



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Besondere Eigenschaften	Seitlicher Lichtaustritt
Funktion	Reflexions-Lichttaster
Tastweite Tw	1 ... 265 mm
Ansprech- / Abfallzeit	0,05 ... 5 ms
Kopfart (Lichtleiter)	Quaderförmig, seitliche Optik
Breite / Durchmesser (Kopf)	20,6 mm
Höhe / Länge (Kopf)	20,6 mm

**Allgemeine Daten**

Tiefe (Kopf)	5 mm
Material (Kopf)	POM
Biegeradius	15 mm
Durchmesser Aussenmantel	2,2 mm
Material Aussenmantel	PE
Material (Lichtleiter)	Kunststoff
Länge (Lichtleiter)	2000 mm
Arbeitstemperatur	-30 ... +70 °C

**Bemerkungen**

- Geeignet zur Detektion von Objekten in einem Bereich von 10,85 mm

**Masszeichnung**

