

Auf einen Blick

- Fiber Optisches 10-GigE Kabel, Multimode
- SFP+ Modul auf SFP+ Modul (SFP+ Module sind nicht inbegriffen und müssen separat bestellt werden)
- hohe Robustheit - Druckfestigkeit 2100 N/cm
- Länge 20,0m
- IP65/67 in Kombination mit „Housing Cable Adapter SFP+/IP67“



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Elektrische Daten

Anschlüsse SFP+

Mechanische Daten

Äußerer Durchmesser 6,5 mm

Min. zulässiger Biegeradius statisch 104 mm

Min. zulässiger Biegeradius bewegt 52 mm

Einsatz in Schleppkette Nein

Kabellänge [m] 20 m

Gewicht ≤ 720 g

Material PUR
TPE

Schnittstelle

Datenschnittstelle 10 GigE

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -40 ... -85 °C

Konformität RoHS with exception (6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0.4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0.4 % by weight)

Schutzart IP 65/67 (kameraseitig)