

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabeldose M23, 12-polig, CANopen®



Merkmale

- Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
- Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an

Bestellbezeichnung

11034211	Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 148.001)
11034212	Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 148.003)
11034213	Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 148.005)
11034214	Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 148.007)

Geeignet für

G0P5H, GBP5H, GBP5S, GBP5W, GBU5W, GXP5S, GXP5W, GXU5W

Technische Daten

Betriebsspannung	60 VDC
Aderdurchmesser	1,00 +0,05 mm
Kabellänge	2 m, 5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Kabeltyp	LiY(C)11Y 10x0,14 mm ² (geschirmtes Kabel)
Biegeradius	5 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser	6 ±0,2 mm
Betriebstemperatur	-40...+105 °C
Leiterwiderstand	<140 Ω/km (20 °C)
Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz

Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben
Pin 1	braun/grün
Pin 2	weiss/grün
Pin 3	rosa
Pin 4	grau
Pin 5	weiss
Pin 6	rot
Pin 7	–
Pin 8	schwarz
Pin 9	–
Pin 10	braun
Pin 11	grün
Pin 12	blau

Abmessungen

