

# Zubehör

## Stecker und Kabel

### Kabeldose M23, 12-polig



#### Merkmale

- Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
- Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
- Schleppkettentaugliches Kabel
- Halogenfrei
- UL/CSA zertifiziert

#### Bestellbezeichnung

|          |   |
|----------|---|
| 11089005 | Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 195.M05)  |
| 11215585 | Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 195.M10) |

#### Technische Daten

|                    |   |
|--------------------|---|
| Betriebsspannung   | <250 V  |
| Kabellänge         | 5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)  |
| Kabeltyp           | UNITRONIC-FD CP (TP) plus<br>UL/CSA 6x2x0,14 mm <sup>2</sup><br>(geschirmt, paarverseilt) |
| Biegeradius        | 7,5 x Kabeldurchmesser  |
| Aussendurchmesser  | 7,5 mm  |
| Betriebstemperatur | -40...+70 °C  |
| Werkstoff          | Kabelmantel: PUR grau   |

#### Anschlussbelegung

| Stecker | Aderfarben |
|---------|------------|
| Pin 1   | braun      |
| Pin 2   | weiss      |
| Pin 3   | blau       |
| Pin 4   | grün       |
| Pin 5   | grau       |
| Pin 6   | gelb       |
| Pin 7   | rot        |
| Pin 8   | rot/blau   |
| Pin 9   | rosa       |
| Pin 10  | violett    |
| Pin 11  | schwarz    |
| Pin 12  | grau/rosa  |

Farbcode nach DIN 47100.

Leitungen paarweise verdreht: weiss-braun, grün-gelb, grau-rosa, blau-rot, schwarz-violett, grau/rosa-rot/blau

#### Abmessungen

