

# Zubehör

## Stecker und Kabel

### Kabeldose M12, 12-polig



#### Merkmale

- Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit geschirmten Kabel
- Schleppkettentaugliches Kabel
- Schutzart IP 67, IP 69K

#### Bestellbezeichnung

11142900	Kabeldose M12, 12-polig, 1 m Kabel (Z 201.M01)
11138627	Kabeldose M12, 12-polig, 5 m Kabel (Z 201.M05)
11142902	Kabeldose M12, 12-polig, 10 m Kabel (Z 201.M10)

#### Geeignet für

GAM900, GAM900S

#### Technische Daten

Aderquerschnitt	12 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	1 m, 5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Biegeradius	10 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser	6 mm
Umgebungstemperatur	-30...+90 °C (IP 67, IP 69K) -40...+90 °C (IP 65, Kabel unbewegt)
Schutzart DIN EN 60529	IP 67, IP 69K
Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz, halogenfrei

#### Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben
Pin 1	braun
Pin 2	blau
Pin 3	weiss
Pin 4	grün
Pin 5	rosa
Pin 6	gelb
Pin 7	schwarz
Pin 8	grau
Pin 9	rot
Pin 10	violett
Pin 11	grau/rosa
Pin 12	rot/blau

#### Abmessungen

