

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 25 mm
- F 1,4-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
 Abmessungen 32 mm × 38 mm
 Max. Aussendurchmesser 32 mm (ohne Rändelschrauben)
 42 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 38 mm

Gewicht ≤ 63 g

Mechanische Daten

Filtergewinde M 30,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 2 MP

Brennweite 25 mm

Format 2/3"

Blende F1,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m