

Auf einen Blick

- Buchse gerade
- M8, 3-polig, A-kodiert
- 0,14 - 0,5mm², 4 - 5,5mm, geschirmt



Technische Daten

Seite A

Kopf A: Anschluss	M8
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°
Kopf A: Geschlecht	Weiblich
Kopf A: Kodierung	A
Kopf A: Schirmung	Ja
Kopf A: Polzahl	3
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Min. AWG	26
Max. AWG	20
Anschluss technik	Schraubklemmen

Seite A

Leiterquerschnitt (max.)	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt (min.)	0,14 mm ²
Leitungsdurchmesser (max)	5,5 mm
Leitungsdurchmesser (min)	4 mm

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A
-------------------------------	----------

Mechanische Daten

Kopf A: Schutzklasse	IP67
----------------------	------

Umgebungsbedingungen

Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
----------------------------	---