

Auf einen Blick

- IO-Link Konverter
- Einkanal Analog Input Multi
- 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, -10...10 V
- 16 Bit Auflösung, Messgenauigkeit <0,1%
- 2,3 ms Zykluszeit

