

Auf einen Blick

- IO-Link Konverter
- Vierkanal Analog Input Multi
- 4...20 mA, 0...2.0mA, 0...10 V, -10...10 V, 0...5 V, -5...5 V
- 16 Bit Auflösung, Messgenauigkeit <0,4%
- 1,6 ms Zykluszeit

