

Auf einen Blick

- IO-Link Konverter
- Vierkanal Temperatursensor Input
- PT100-PT1000, NI100-NI1000, 2.. 3 und 4-Draht
- 16 Bit Auflösung, Messgenauigkeit <0,2%
- 1,6 ms Zykluszeit

