

Auf einen Blick

- IO-Link Hub, M12 4-Pin Version
- 16 multifunktionale DIO-Kanäle
- Bis zu 0,5 A pro Ausgang
- 1 ms Zykluszeit
- Robustes vollvergossenes Kunststoffgehäuse (IP65, IP67)

