

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabel mit Stecker/Dose M12, 5-polig, A-codiert, gerade



Merkmale

- Kabeldose/-stecker M12x1, axial
- Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
- Schleppkettentaugliches Kabel
- Halogenfrei
- Ölbeständig
- UL/cUL-Zulassung

Bestellbezeichnung

11201509	Kabel mit Stecker/Dose M12, 5-polig gerade, A-codiert, 2 m (ESG 34C/KSG34C)
11201520	Kabel mit Stecker/Dose M12, 5-polig gerade, A-codiert, 5 m (ESG 34C/KSG34C)

Geeignet für

EAM360-B, EAM360-K, EAM360-S, EAM580-B, EAM580-K, EAM580-SC, EAM580-SY

Technische Daten

Strombelastung	≤4 A
Aderquerschnitt	5 x 0,34 mm ²
Kabellänge	2 m, 5 m (weitere Längen auf Anfrage)
Biegeradius	5 x Kabeldurchmesser (fest) 12 x Kabeldurchmesser (bewegt)
Aussendurchmesser	5,6 mm
Umgebungstemperatur	-40...+90 °C (Kabel unbewegt) -30...+90 °C (Kabel bewegt) -25...+60 °C (Schleppkette)
Schutzart DIN EN 60529	IP 65 (montiert), IP 67 (montiert), IP 68 (montiert)
Werkstoffe	Kabelmantel: PUR schwarz Kontakte: Metall, CuSn, vergoldet Überwurf: Metall, CuZn, vernickelt

Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben
Pin 1	braun
Pin 2	weiss
Pin 3	blau
Pin 4	schwarz
Pin 5	grau

Leitungen paarweise verdreht: weiss-blau, schwarz-grau

Abmessungen

