

Zubehör

Montagezubehör

Faltenbalg-Kupplung - Aluminium/Edelstahl



Merkmale

– Faltenbalg-Kupplung mit Aluminium/Edelstahl

Bestellbezeichnung

11050507 Faltenbalg-Kupplung Aluminium/Edelstahl
D1=06 / D2=10

Geeignet für

EIL580 - Klemmflansch, EIL580 - Servoflansch,
EIL580P - Klemmflansch, EIL580P - Servoflansch

Technische Daten

Betriebsdrehzahl	≤10000 U/min
Drehmoment	≤80 Ncm
Trägheitsmoment	9 gcm ²
Drehfedersteife	150 Nm/rad
Radialfedersteife	25 N/mm
Axialversatz axial	±0,4 mm
Axialversatz parallel	±0,25 mm
Axialversatz angular	±4°
Betriebstemperatur	-30...+120 °C
Werkstoff	Flansch: Aluminium eloxiert Balg: Edelstahl
Masse ca.	15 g

Abmessungen

