

产品一览

- 1 mm
- PNP 常开 (NO)
- 2米电缆
- -10 ... 70 °C
- IP 67



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

安装方式	齐平
额定感应距离 Sn	1 mm
温漂	-5% / +10% (+10...+60 °C) -5% / 15% (-10...+70 °C)
迟滞	2 ... 20 % Sr
输出指示灯	红色LED

电气参数

开关频率	4 kHz
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	10 mA
输出电路	PNP常开
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 100 mA

电气参数

短路保护	是
反极性保护	是

机械参数

类型	圆柱形 · 光滑版
感应面材质	POM
外壳材质	不锈钢
尺寸	3 mm
外壳长度	16 mm
连接方式	2米直接出线

环境条件

工作温度	-10 ... +70 °C
防护等级	IP 67

备注


- 全集成
- 自带电缆型：外壳长度16 mm
- 独立绞线：外壳长度12 mm

IFRM 03P1713/L

电感式接近开关 - subminiature extreme

Article number: 11166541

尺寸图



接线图

