

## Auf einen Blick

- USB 3.0 Interfacekabel
- verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
- Länge 5,0 m



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Polzahl	9
Anschlüsse	USB 3.0 Micro-B Stecker, verschraubbar, Druckgussgehäuse USB 3.0 Stecker Typ A, optional verschraubbar, Druckgussgehäuse

### Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	62 mm
Einsatz in Schleppkette	Nein

### Mechanische Daten

Kabellänge [m]	5 m
Gewicht	≤ 250 g
Material	PVC

### Schnittstelle

Datenschnittstelle	USB 3.0
--------------------	---------

### Umgebungsbedingungen

Konformität	RoHS CE
-------------	------------