Kabel

Kabel GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex

Artikelnummer: 11195762

Auf einen Blick

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 15,0 m

Technische Daten

Elektrische Daten	
Polzahl	8
Anschlüsse	M12/X-kodiert, verschraubbar RJ45
Mechanische Daten	
Min. Biegeradius statisch	35,4 mm
Biegezyklen	1000000
Einsatz in Schleppkette	Ja, flexibles Kabel
Kabellänge [m]	15 m

Mechanische Daten	
Gewicht	≤ 1050 g
Material	TPU, halogenfrei
Schnittstelle	
Datenschnittstelle	GigE
Umgebungsbedingungen	
Brandbeständigkeit	UL AWM 20622
Schutzart	IP 67 (kameraseitig)

2020-02-05 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

Kabel GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex

Artikelnummer: 11195762

Steckerbelegungen





M12	RJ45	M12	RJ45
1:	1	7:	5
2:	2	8:	4
3:	3	5:	7
4:	6	6:	8

2020-02-05 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.