

## Auf einen Blick

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT5e
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
- Länge 30,0 m



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Polzahl	8
Anschlüsse	RJ45, verschraubbar RJ45

### Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	42 mm
Biegezyklen	10000000
Einsatz in Schleppkette	Ja

### Mechanische Daten

Kabellänge [m]	30 m
Gewicht	≤ 2400 g
Material	PVC, bleifrei


### Schnittstelle

Datenschnittstelle	GigE
--------------------	------

### Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	UL20276 80°C / 30V
--------------------	--------------------

## Steckerbelegungen



### RJ45S RJ45

1:	1
2:	2
3:	3
4:	4

### RJ45S RJ45

5:	5
6:	6
7:	7
8:	8