

Kupplung CPS25



Merkmale

– Teilbare, drehsteife Kupplung mit geringer Bautiefe

Bestellbezeichnung

11065915	Kupplung CPS25 L=19 d1=04/d2=10
11065916	Kupplung CPS25 L=19 d1=06/d2=06
11065917	Kupplung CPS25 L=19 d1=06/d2=08
11065918	Kupplung CPS25 L=19 d1=07/d2=10
11065919	Kupplung CPS25 L=19 d1=08/d2=08
11065920	Kupplung CPS25 L=19 d1=08/d2=10
11065921	Kupplung CPS25 L=19 d1=09/d2=10
11065922	Kupplung CPS25 L=19 d1=10/d2=06
11065923	Kupplung CPS25 L=19 d1=10/d2=10
11065924	Kupplung CPS25 L=19 d1=10/d2=11
11065925	Kupplung CPS25 L=19 d1=10/d2=12
11065926	Kupplung CPS25 L=19 d1=11/d2=06
11065927	Kupplung CPS25 L=19 d1=11/d2=11
11065928	Kupplung CPS25 L=19 d1=12/d2=06
11065929	Kupplung CPS25 L=19 d1=12/d2=12

Technische Daten

Betriebsdrehzahl	≤13500 U/min
Drehmoment	≤1 Nm
Trägheitsmoment	≤20 gcm ²
Radialversatz	≤0,5 mm
Winkelfehler	≤1°
Länge (L)	19 mm
Durchmesser (D)	25 mm
Durchmesser (d ₁ , d ₂)	6 bis 12 mm
Befestigungsarten	Klemmbefestigung
Betriebstemperatur	-30...+80 °C
Zusammenbau	Steckbare Ausführung
Werkstoffe	Nabe: Aluminium Mittelscheibe: Kunststoff
Masse ca.	18 g

Geeignet für

EIL580 - Klemmflansch, EIL580 - Servoflansch,
EIL580P - Klemmflansch, EIL580P - Servoflansch

Abmessungen

