

MSFN AA01X06

Magnetrotor für lagerlose Drehgeber

Artikelnummer: 11052887

Auf einen Blick

- Einfache Schraubmontage
- Für 6 mm Wellendurchmesser
- Betriebstemperatur -40...+85 °C



Technische Daten

Technische Daten

Abmessungen	ø16 x 22 mm
Bohrung	ø6 mm
Abtastung	Zentralmagnet
Polanzahl	2

Technische Daten

Montageart	Schraubmontage
Betriebstemperatur	-40...+85 °C
Masse ca.	14 g
Werkstoff	Neodym-Eisen-Bor Nabe: Aluminium

Abmessungen

magnet 11052885

