

Glasfaser-Lichtleiter für Serie 18, 30 – Miniatur Reflex-Typen

Serie 18
 20-Gang-Pot.
 Serie 18
 Seitliches Pot.
 Teach-in
 Serie 30
 Schnelle Version
 Serie 30
 Tw erhöht

Glasfaserquerschnitt 2 x 0,5 mm ²		Bestell-Nr.	Tw = Tastweite [mm]			
Mantelmaterial: PVC ø 2,5 mm (FUE ...)	Mantelmaterial: Ms verchromt ø 4 mm (FUF ...)					
	 * nicht biegsam	FUE 050A2004 FUF 050A2004 (Länge 50 cm) <table border="1"> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>20</td></tr> <tr><td>15</td></tr> <tr><td>35</td></tr> </table>	10	20	15	35
10						
20						
15						
35						
	 * nicht biegsam	FUE 100A2004 FUF 100A2004 (Länge 100 cm) <table border="1"> <tr><td>5</td></tr> <tr><td>20</td></tr> <tr><td>15</td></tr> <tr><td>30</td></tr> </table>	5	20	15	30
5						
20						
15						
30						
	 * nicht biegsam	FUE 050A1003 FUF 050A1003 (Länge 50 cm) <table border="1"> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>20</td></tr> <tr><td>15</td></tr> <tr><td>35</td></tr> </table>	10	20	15	35
10						
20						
15						
35						
	 * nicht biegsam	FUE 100A1003 FUF 100A1003 (Länge 100 cm) <table border="1"> <tr><td>5</td></tr> <tr><td>20</td></tr> <tr><td>15</td></tr> <tr><td>30</td></tr> </table>	5	20	15	30
5						
20						
15						
30						
Glasfaserquerschnitt 2 x 0,5 mm ²		Bestell-Nr.	Tw = Tastweite [mm]			
Mantelmaterial: Chrom-Nickel-Stahl ø 2 mm FUH 010A2002						
		FUH 010A2002 (Länge 10 cm) <table border="1"> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>20</td></tr> <tr><td>15</td></tr> <tr><td>35</td></tr> </table>	10	20	15	35
10						
20						
15						
35						

Glasfaser-Lichtleiter für Serie 18, 30 Einweg-Typen

Serie 18
 20-Gang-Pot.
 Serie 18
 Seitliches Pot.
 Teach-in
 Serie 30
 Schnelle Version
 Serie 30
 Sb erhöht

Glasfaserquerschnitt 2 x 1 mm ²		Bestell-Nr.	Sb = Betriebsreichweite [mm]			
Mantelmaterial: PVC ø 2,5 mm (FSE ...)	Mantelmaterial: Ms verchromt ø 4 mm (FSF ...)					
	 * nicht biegsam	FSE 050A2002 FSF 050A2004 (Länge 50 cm) <table border="1"> <tr><td>90</td></tr> <tr><td>270</td></tr> <tr><td>200</td></tr> <tr><td>450</td></tr> </table>	90	270	200	450
90						
270						
200						
450						
	 * nicht biegsam	FSE 100A2002 FSF 100A2004 (Länge 100 cm) <table border="1"> <tr><td>90</td></tr> <tr><td>250</td></tr> <tr><td>190</td></tr> <tr><td>500</td></tr> </table>	90	250	190	500
90						
250						
190						
500						
	 * nicht biegsam	FSE 050A2001 FSF 050A2005 (Länge 50 cm) <table border="1"> <tr><td>90</td></tr> <tr><td>270</td></tr> <tr><td>200</td></tr> <tr><td>450</td></tr> </table>	90	270	200	450
90						
270						
200						
450						
	 * nicht biegsam	FSE 100A2001 FSF 100A2005 (Länge 100 cm) <table border="1"> <tr><td>90</td></tr> <tr><td>250</td></tr> <tr><td>190</td></tr> <tr><td>500</td></tr> </table>	90	250	190	500
90						
250						
190						
500						
	 * nicht biegsam	FSE 050A1001 FSF 050A1005 (Länge 50 cm) <table border="1"> <tr><td>90</td></tr> <tr><td>270</td></tr> <tr><td>200</td></tr> <tr><td>450</td></tr> </table>	90	270	200	450
90						
270						
200						
450						
	 * nicht biegsam	FSE 100A1001 FSF 100A1005 (Länge 100 cm) <table border="1"> <tr><td>90</td></tr> <tr><td>250</td></tr> <tr><td>190</td></tr> <tr><td>500</td></tr> </table>	90	250	190	500
90						
250						
190						
500						