

Auf einen Blick

- Industrielles DIN Rail Netzteil 24V/60W
- für TX, VisiLine, VisiLine IP, MXG, SX und HX Kameras (ausser HXC13)
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



Technische Daten

Elektrische Daten

Input	Schraubklemme
Aufnahme	85 VAC .. 264 VAC
Frequenz	47 Hz .. 63 Hz
Output	Schraubklemme (2 Ausgänge)
Betriebsspannung	24 VDC
Stromstärke	2,5 A
Restwelligkeit	150 mV p-p
Energieeffizienz	Level V

Elektrische Daten

Max. Leistung	60 W
---------------	------

Mechanische Daten

Abmessungen	40,0 mm × 90,0 mm × 100,0 mm
Gewicht	≤ 330 g
Material	Kunststoff

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 ... +40 °C
Lagertemperatur	-20 ... +85 °C
Luftfeuchte	8 ... 90 % (nicht kondensierend)