

# Obj Kowa LM12XC 12mm/f2,0

Artikelnummer: 11092574

## Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 12 mm
- F 2,0-22
- Format 4/3"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

### Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 57 mm × 85 mm

Max. Aussendurchmesser 57 mm (ohne Rändelschrauben)  
67 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 85 mm

Gewicht ≤ 270 g

Filtergewinde M 55,0 × 0,75

### Objektivdaten

Objektivauflösung 26 MP

Auflösung Pixel 3 µm

### Objektivdaten

Brennweite 12 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 4/3"

Blende F2,0-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 74,9 °

Vertikaler Bildwinkel 59,6 °

Diagonaler Bildwinkel 86,8 °

bei Bildformat 13,8 × 18,4 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C