

# Obj Kowa LM16XC 16mm/f2,0

Artikelnummer: 11092592

## Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 16 mm
- F 2,0-22
- Format 4/3"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

### Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 45 mm × 79,5 mm

Max. Aussendurchmesser 45 mm (ohne Rändelschrauben)  
55 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 79 mm

Gewicht ≤ 250 g

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

### Objektivdaten

Objektivauflösung 26 MP

### Objektivdaten

Brennweite 16 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 4/3"

Blende F2,0-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 60,6 °

Vertikaler Bildwinkel 47,2 °

Diagonaler Bildwinkel 72 °

bei Bildformat 13,8 × 18,4 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C