

Spiralschlitz-Kupplungen - Aluminium



Bestellbezeichnung

10106009	Spiralschlitz-Kupplung Aluminium 5...9,5 mm
10251401	Spiralschlitz-Kupplung Aluminium 6...9,5 mm
10251402	Spiralschlitz-Kupplung Aluminium 6...12 mm

Technische Daten

	106009	251401	251402
∅ (mm)	5...9,5	6...9,5	6...12
A (mm)	5	6	5,88
B (mm)	6	6	7,5
C (mm)	25,4	25,4	38
D (mm)	19	19	25,4
E (mm)	6,3	6,3	11,6
Nennmoment max. (Nm)	1	1	5
Achsversatz axial (mm)	≤0,2	≤0,2	≤0,3
Achsversatz parallel (mm)	≤0,2	≤0,2	≤0,3
Achsversatz angular (°)	≤2,5	≤2,5	≤2,5
Torsionssteifigkeit (Nm/rad)	60	60	250
Trägheitsmoment (kgm ² *10E-7)	5	5	20

Abmessungen

