

Accessoires

Accessoires de montage

Accouplements à fente en spirale - Aluminium



Références de commande

10106009	Accouplement flexible aluminium 5...9,5 mm
10251401	Accouplement flexible aluminium 6...9,5 mm
10251402	Accouplement flexible aluminium 6...12 mm

Caractéristiques techniques

	106009	251401	251402
∅ (mm)	5...9,5	6...9,5	6...12
A (mm)	5	6	5,88
B (mm)	6	6	7,5
C (mm)	25,4	25,4	38
D (mm)	19	19	25,4
E (mm)	6,3	6,3	11,6
Couple nominal maxi (Nm)	1	1	5
Mésalignement axial (mm)	≤0,2	≤0,2	≤0,3
Mésalignement parallèle (mm)	≤0,2	≤0,2	≤0,3
Mésalignement angulaire (°)	≤2,5	≤2,5	≤2,5
Rigidité de torsion (Nm/rad)	60	60	250
Moment d'inertie (kgm ² *10E-7)	5	5	20

Dimensions

