

## Auf einen Blick

- Konfektioniertes Anschlusskabel M12/12-pol mit Steckernetzgerät 24V/1,0A
- Ethernet Kabel
- 90° Befestigungswinkel inkl. Schrauben
- Schraubendreher
- Application Suite (Windows) via Download
- VeriSens nicht enthalten



## Technische Daten

### Befestigung

Artikelnummer	11177010
Name	ZVM-VS_Mounting Adapter
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90° Befestigungswinkel inkl. Schrauben</li> </ul>

### Kabel

Artikelnummer	11048502
Name	Ethernet Kabel, 2,0 m (KSG 34A/KSG45AP0200G/E)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet Kabel</li> <li>• M12/4-pol</li> <li>• geschirmt</li> <li>• gerader RJ45 Anschluss</li> <li>• Länge 2,0 m</li> </ul>

### Prozess Interface Kabel

Artikelnummer	11048083
---------------	----------

### Prozess Interface Kabel

Name	Kabel Power Adapter M12/DC Connector
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusskabel</li> <li>• M12/12-polig</li> <li>• geschirmt</li> <li>• Stecker gerade</li> <li>• Länge 2.0 m</li> <li>• konfektionierte DC Buchse</li> </ul>

### Sonstiges

Werkzeuge	Schraubendreher I6K (Torx) 3 mm für VeriSens Befestigung und Fokussierung
-----------	---

### Stromversorgung

Artikelnummer	11079750
Name	Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connec
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckernetzgerät 24V/1000mA</li> <li>• Anschlussstecker für EU, US, UK, AU und KR</li> </ul>