

Stecker M23 (S2BG12), Kabel 2 m (inkremental)

Artikelnummer: 11072796

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für inkrementale Drehgeber mit Sensorausgängen



Technische Daten

Kabelspezifikationen


Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz
Masse ca.	240 g
Kabellänge	2 m

Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -25...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7,5 mm
Anschluss	Stecker M23, 12-polig

Anschlussbelegung

Stecker S2BG12	Aderfarben
Pin 1	rosa
Pin 2	blau
Pin 3	rot
Pin 4	schwarz
Pin 5	braun
Pin 6	grün
Pin 7	–
Pin 8	grau
Pin 9	–
Pin 10	weiss 0.5
Pin 11	weiss
Pin 12	braun 0.5
Gehäuse/Schirm	transparent



Abmessungen

