

# Summenzähler mechanisch

## Stückzähler

Anzeige 4-stellig, Drehnullstellung

T 127



T 127 - Stückzähler mit Tasthebel

### Merkmale

- Stückzähler
- Addierend
- Anzeige 4-stellig
- Drehnullstellung mit Rändelknopf

### Technische Daten - mechanisch

Funktion	Stückzähler mit Tasthebel
Anzeige	Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl	4-stellig
Ziffernhöhe	4,5 mm
Nullstellung	Drehnullstellung mit Rändelknopf
Zählweise	1 Tastendruck = 1 Zahl
Antriebswelle	Tasthebel nur auf der rechten Seite lieferbar
Hubbewegung	>38° bis <60°
Messbereich	9999
Umgebungstemperatur	0...+60 °C
Gehäuseart	Aufbaugeschäft mit Montageplatte
Gehäusefarbe	Grau
Abmessungen B x H x L	40 x 29 x 27,5 mm
Abmessungen Grundplatte	40 x 46 mm
Montageart	Grundplatte mit 2 Langlöcher
Masse ca.	90 g
Werkstoffe	Gehäuse: Hostaform POM, grau Grundplatte: Stahl verzinkt

# Summenzähler mechanisch

Stückzähler

Anzeige 4-stellig, Drehnullstellung

T 127

## Bestellbezeichnung


T 127. **001**

Ausführung

001 Anzeige 4-stellig 9999, Hubrichtung II,  
Drehnullstellung links, 1 Hub = 1 Zahl  
Aufbauehäuse Farbe grau

## Hub- und Drehrichtung

Antrieb rechts



Drehnullstellknopf links  
Auf Beschauer zu  
Hubrichtung II

Drehnullstellknopf immer gegenüberliegend vom Antrieb.

## Abmessungen

