

Auf einen Blick

- Material PEEK Natur ohne GF Anteil
- Geeignet für alle M30 Radar Sensoren



Technische Daten

Prozessanschluss

Sensoranschluss	M30
Prozessanschluss	ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5 DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5 DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 40, Ø 50.5 DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5 DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5 SO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5

Prozessanschluss

Material	PEEK natur ohne Glassfasseranteil
Oberflächenrauigkeit prozessberührend	Ra ≤ 1,6 µm
Max. Prozessdruck	20 bar

Konformität und Zulassungen

Hygiene	EHEDG 3-A
---------	--------------

Masszeichnung

