

ZVI-HELIOS-130 IP65 w 80° SC M8

HELIOS-130 IP65 weiss 80° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11703497

Auf einen Blick

- Blitzbares LED Ringlicht
- weiss
- Abstrahlwinkel 80°
- SC-Typ für den Blitzbetrieb optimierte Ausführung (Beleuchtungssteuerung erforderlich)
- Edelstahl M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 138 mm
- IP65 Schutzklasse mit speziellem Gehäusedesign zur Verbesserung der Washdown-Eigenschaften (Wegfall der Kühlrippen, konkaves Deckglas)



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Büchner Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss

Lichtcharakteristik klar

Beleuchtungsmodus blitzbar

Elektrische Daten

Anschlüsse M8/4-pol Stecker, Edelstahl

Beleuchtungssteuerung SC-Typ: für den Einsatz in Verbindung mit einem Controller

Betriebsspannung 24 VDC

Stromstärke 0,59 A

Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 8 A

Duty Cycle 0-10%

Maximale Blitzdauer 1 ms

Mechanische Daten

Bauform Ringlicht

Innerer Durchmesser 62 mm

Äußerer Durchmesser 138 mm

Höhe 23,5 mm

Abmessungen Leuchtende Fläche Ø außen 111 mm Ø innen 90 mm

Material Deckglas Acryl

Gewicht ≤ 500 g

Material Aluminium (eloxiert)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

 Konformität CE
RoHS

Schutzart IP 65

ZVI-HELIOS-130 IP65 w 80° SC M8

HELIOS-130 IP65 weiss 80° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11703497

Masszeichnung

