

# ZVI-HELIOS-95 IP65 w 80° SC M8

HELIOS-130 IP65 weiss 80° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11703773

## Auf einen Blick

- Blitzbares LED Ringlicht
- weiss
- Abstrahlwinkel 80°
- SC-Typ für den Blitzbetrieb optimierte Ausführung (Beleuchtungssteuerung erforderlich)
- Edelstahl M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 99 mm
- IP65 Schutzklasse mit speziellem Gehäusedesign zur Verbesserung der Washdown-Eigenschaften (Wegfall der Kühlrippen, konkaves Deckglas)



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Büchner Lichtsysteme GmbH

### Beleuchtungsdaten

 Farbe weiss  
 Lichtcharakteristik klar  
 Beleuchtungsmodus blitzbar

### Elektrische Daten

 Anschlüsse M8/4-pol Stecker, Edelstahl  
 Beleuchtungssteuerung SC-Typ: für den Einsatz in Verbindung mit einem Controller  
 Betriebsspannung 24 VDC  
 Stromstärke 0,45 A  
 Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 6,4 A  
 Duty Cycle 0-10%

### Elektrische Daten

Maximale Blitzdauer 1 ms

### Mechanische Daten

 Bauform Ringlicht  
 Innerer Durchmesser 36 mm  
 Äußerer Durchmesser 99 mm  
 Höhe 22,7 mm  
 Material Deckglas Acryl  
 Material Aluminium gefräst, silber eloxiert

### Umgebungsbedingungen

 Betriebstemperatur max. 50 °C  
 Konformität CE  
 RoHS  
 Schutzart IP 65

## ZVI-HELIOS-95 IP65 w 80° SC M8

HELIOS-130 IP65 weiss 80° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11703773

### Masszeichnung

