

ZVL-Canon_EF_50mm f/1.8_STM

Artikelnummer: 11703230

Auf einen Blick

- Canon Objektiv
- 50 mm
- F 1,8 - 22
- Format 43 mm
- STM Auto Fokus (Fokussteuerung: manuell/automatisch)
- Canon EF-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Canon

Mechanische Daten

Objektivanschluss Canon EF-Mount
 Abmessungen 69,2 mm × 39,3 mm
 Max. Aussendurchmesser 70 mm (ohne Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 39,3 mm
 Gewicht ≤ 160 g
 Filtergewinde M 49

Objektivdaten

Objektivauflösung 65 MP
 Brennweite 50 mm
 Brennweitenbereich ≥ 50 mm
 Format 43 mm
 Blende f 1,8 - 22
 Blendensteuerung manuell / automatisch
 Horizontaler Bildwinkel 40 °
 Vertikaler Bildwinkel 27 °
 Diagonaler Bildwinkel 46 °