

## Auf einen Blick

- Carl Zeiss Objektiv
- 8 mm
- F 2,8-22
- Format 4/3"
- M.O.D. 0,102 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Carl Zeiss

### Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 86 mm × 63 mm

Max. Aussendurchmesser 86 mm (ohne Rändelschrauben)  
86 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 63 mm

Gewicht ≤ 376 g

Filtergewinde M 72,0 × 0,75

### Objektivdaten

Objektivauflösung 20 MP

Brennweite 8 mm

Brennweitenbereich < 12 mm

Format 4/3"

Blende F2,8-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,102 m

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -22 ... +55 °C