

Auf einen Blick

- Evetar Objektiv
- 7,13 mm
- F 2,4
- Format 1/2,3"
- M.O.D. 0,5 m
- S-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Evetar

Mechanische Daten

Objektivanschluss S-Mount

Abmessungen 19 mm × 24,97 mm

Max. Länge (ohne Gewinde) 9,96 mm

Gewicht ≤ 6 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 5 MP

Brennweite 7,13 mm

Brennweitenbereich < 12 mm

Objektivdaten

Format 1/2.3"

Blende F2,4

Blendensteuerung fix

M.O.D. 0,5 m

Horizontaler Bildwinkel 47,5 °

Vertikaler Bildwinkel 36,3 °

Diagonaler Bildwinkel 57,6 °

bei Bildformat 6,16 × 4,62 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C