

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 12,5 mm
- F 1,8-C
- Format 1"
- M.O.D. 0,3 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 42 mm × 50 mm

Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)
52 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 50 mm

Gewicht ≤ 95 g

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 0,3 MP

Objektivdaten

Brennweite 12,5 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 1"

Blende F1,8-C

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 55,5°

Vertikaler Bildwinkel 42,6°

Diagonaler Bildwinkel 67,2°

bei Bildformat 12,7 × 9,5 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C