

**Auf einen Blick**

- Ricoh Imaging Objektiv
- 75 mm
- F 2,8-32
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,25 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Ricoh Imaging

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss	C-Mount
Abmessungen	42 mm × 81,0 mm
Max. Aussendurchmesser	42 mm (ohne Rändelschrauben) 52 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)	81 mm
Gewicht	≤ 189 g

**Mechanische Daten**

Filtergewinde M 40,0 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung	12 MP
Brennweite	75 mm
Brennweitenbereich	≥ 50 mm
Format	1,1"
Blende	F2,8-32
Blendensteuerung	manuell
M.O.D.	0,25 m