

**Auf einen Blick**

- Ricoh Imaging Objektiv
- 75 mm
- F 2,8-32
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,25 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Ricoh Imaging

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 42 mm × 81,0 mm

Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)  
52 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 81 mm

Gewicht ≤ 189 g

**Mechanische Daten**

Filtergewinde M 40,0 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 12 MP

Brennweite 75 mm

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 1,1"

Blende F2,8-32

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,25 m