

**Auf einen Blick**

- Ricoh Imaging Objektiv
- 4,8 mm
- F 1,8-C
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,3 m
- mit Fixschraube für Blende
- C-Mount



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Ricoh Imaging

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 40,5 mm × 35,5 mm

Max. Aussendurchmesser 40,5 mm (ohne Rändelschrauben)  
50,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 35,5 mm

Gewicht ≤ 105 g

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 0,3 MP

Brennweite 4,8 mm

**Objektivdaten**

Brennweitenbereich < 12 mm

Format 2/3"

Blende F1,8-C

Blendensteuerung fix

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 96,4 °

Vertikaler Bildwinkel 74,5 °

Diagonaler Bildwinkel 115,9 °

bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C